

Manual de usuario



DGN: 312.01.2019.3289

I.- CONTENIDO

- Charola de acero inoxidable.
- Báscula en acabado ABS
- Pesa patrón de 200 g / 500 g en acero inoxidable (depende de la capacidad)
- Adaptador de voltaje. Entrada (110 Vca 60 Hz) Salida (6Vcc a 100 mA.)
- Instructivo.

La balanza NBE-K cuenta con inteligencia digital, misma que adopta una celda de carga de estabilidad elevada y módulos de alta precisión. Con plato en acero inoxidable, y pantalla LCD de fácil lectura; el equipo se recomienda ampliamente para su uso en: agricultura, comercio local, instituciones educativas y laboratorios en general.

II.- FUNCIONES TECNICAS

Peso máximo / división: 300 g / 0.01 g 600 g / 0.01 g 1 000 g / 0.01 g

Peso mínimo: 0.2 g 0.2 g 0.2 g

Pesa patrón: 200 g 500 g 500 g

Clase de exactitud: Fina (II).

Velocidad: 2 velocidades (depende el modelo).

Display : LCD

Teclado: de Membrana

Acabado: plástico ABS

Dimensiones del plato: 12.5 cm de diámetro

Dimensiones de la báscula: 6.5 cm de alto * 17.5 cm de ancho * 23.5 cm de largo

Tipo de alimentación: Eliminador (Adaptador de ca/cc)

Alimentación: Entrada (110Vca / 60 Hz) Salida (6 Vcc a 100 mA.)

Unidades: g / oz / lb / ct / gn / tl / ozt / dwt / pz / %.

Funciones: Unidades de conversión, contadoras, porcentajes, alta precisión de pesaje, velocidad rápida y estable para la operación y fácil manipulación.

PRECAUCIONES:

Esta báscula no debe de ser expuesta a goteos o salpicaduras de líquidos. La báscula está programada y calibrada antes de su entrega, por favor no se calibre sin consultar a su vendedor, un taller autorizado o a la fábrica para evitar cualquier daño.